



Absaugung  
d=120 mm

Luftanschluss  
3 Phasen  
400V 50 Hz 16 Amp.

**Symbolik** für Ausmassen  
Symbol für den Ausmass zu geben  
Der Symbol für die Ausmass zu geben  
Der Symbol für die Ausmass zu geben  
Der Symbol für die Ausmass zu geben

Projektionsmethode I

KEI

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| KEI | KEI | KEI | KEI | KEI | KEI |
|     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |

|    |    |     |     |   |   |
|----|----|-----|-----|---|---|
| W  | V  | A   | A   | A | A |
| 25 | 43 | 1.6 | 0.2 |   |   |

230-B00-000.0

1 1 DIN A3

GÖTZINGER

864,05 kg

Baugruppe

1 2 3 4 5 6 7 9